### 2018학년도 안경광학과 기자재 목록(2018-3)

연번	부서	품목	규격	수량	비고
1	안경광학과	수동렌즈미터	LM-8(크로스라인타켓)	20	
2	안경광학과	수동Phoropter set	VT-10,OS-1000SK,ACP-8	1	
3	안경광학과	완전자동옥습기	LE-1200 Express	1	
4	안경광학과	Keratometer	OM-4 / 전동테이블	1	
5	안경광학과	Retinoscope set(탁상용충전기세트Li-ion핸들), (레티노스코프 모델아이, 판부렌즈 포함)	Retinoscope/WelchAllyn, 모델아이/Heine, 판부렌즈/B	20	

순번		품 명	단위	수량	มอ
1	다 마	수동렌즈미터	EA	20	설치장소
'	규격	LENSMETER(LM-8)	CA	20	충효관 318호

1. 규 격

타겟 : 톱콘 오리지널 크로스 라인 타겟 / AO 타입 타겟

측정범위 : 0 ~ ±25D

측정단위 : 0.125D up  $\sim \pm 5D$  / 0.25D above  $\pm 5D$ 

아이피스 조정범위 : +3 ~ -5D

렌즈직경 : 24mm ~ 90mm

경사각 : 0 ~ 90

라이트 광원 : LED 570nm

크기 : 160(W)×420(D)×310(H)mm

무게 : 4.0kg

전력 : 건전지 (1.5V sizeD × 2) 5분 후 자동절전



순번	품 명		단위	수량	มฉ
2	한글	수동포롭터 세트	- EA	1	설치장소
	규격	VISION TESTER (VT-10)		<b> </b>	충효관 316호

### 1. 규 격

측정범위 : 구면도수 0 ~ -19.00D (0.12/0.25D 단위)

0 ~ +16.75D (0.12/0.25D 단위)

: 난시도수 0 ~ -6.00D (-8.00D) (0.12/0.25D 단위)

: 축 0 ~ 180°

: 크로스실린더 ±0.25D(±0.37D / ±0.50D = 옵션)

: 프리즘 -20△ ~ 0 ~ 20△ (1△ 단위) BI/BO/BU/BD

: 근용검사 40cm

: 양안균형검사 로터리 프리즘, 편광렌즈

: PD 48 ~ 75mm(1/ 0.5mm 단위)

: 수평보정 4.5°

크기 335(PD=64mm)×97×294mm

무게 4.5kg

### 구성

가. 본 체	1개	바. 부속품함	1 개
나. 근점 거리계	1개	사. 부속렌즈	1 개
다. 회전 근점 카드	1 개	아. 사용 설명서	1 개
라. 안면 보호대	4개		
마. 렌즈 클리너	1개		



순번	품 명		단위	수량	비고	
2-1	한글	유니트테이블	^	1	설치장소	
2-1	규격	UNIT TABLE(OS-1000SK)	EA	EA		충효관 316호

### 1. 규 격

비젼암 상, 하 이동(옵션)

전체 크기 : 1,070mm W × 1200mm D × 1730mm H

이동테이블(몸체) 크기 : 940 가로 × 250두께× 845mm높이

조명 : LED 램프

전원 : AC220V 60Hz

중량: 125kg

소비전력 : 200VA

의자높이: min.460 ~ max.710mm

테이블높이: 845mm



순번	품 명		단위	수량	비고
	한글	차트프로젝터			설치장소
2–2	규격	AUTO-CHART PROJECTOR (ACP-8)	EA	1	충효관 316호

### 1. 규 격

차트거리 : 2.9 ~ 6.1m

투사배율: 30× (거리 5m)

차트크기: 330 × 270mm, 300mm(거리 5m)

차트: 30개

차트변환속도: 0.2초

마스크: Open 1, 수평 5, 수직 8, 개별 21, 레드/그린 1

마스크변환속도: 0.2초

프로그램설정 : 최대 30가지의 설정 가능

경사각: 수평, 수직 10°

투사램프: 12V 30W (할로겐 램프)

절전모드 : 사용 정지 10분 후

전력: AC 100, 120, 220 또는 240 V, 50/60 Hz

전압: 80VA

크기: 226(W)×300(D)×245(H)mm

무게: 6.0kg



순번		품 명	단위	수량	มอ
3	한글	완전자동옥습기	<b>Γ</b> Λ	1	설치장소
J	영문	LE-1200 EXPRESS	- EA	<b>I</b>	충효관 318호

### 1. 규격

내장형 3D 트레이서와 홈파기 기능을 갖춘 스탠다드 타입의 무패턴 자동옥습기

- 렌즈 가공 재질 : CR/글라스/폴리/트라이벡스/아크릴/폴리우레탄 렌즈

- 가공모드 : 산각, 산각 광택/ 무테, 무테 광택/ 홈파기/ 면치기/ 부분사이즈 변경



순번	품 명		단위	수량	มอ
4	한글	케라토메터		1	설치장소
4	규격	KERATOMETER (OM-4/TABLE)	- EA	<b>I</b>	충효관 317호

### 1. 규 격

A. 사 양

가. 타입 : Sutcliff 형,One Hand Control Style

나. 측정

각막 곡율 반경 : 5.5 to 12mm

최소 단위 : 0.01mm

굴절력 각막 : 28.00 - 60.00 디옵터

최소 단위 : 0.125 dptr. 각막 난시 축 범위 : 0° to 180° 최소 단위 : 1°

디옵터 조정 범위 : 0 to ± 5 dptr.

다. 전원

전압 : AC 100V, 120V, 220V, 240V 50/60 Hz

: 30W

소비 전력 라. 크기 마. 무게 :  $580(H) \times 560(W) \times 460(D)mm$ 

: 16 kgs

B. 구 성

가 :본체 자 :예비 휴즈 1ea 2ea 나 :레이커버 차 :턱받침 용지 2ea 500 shts 다 :전원케이블 카 :먼지 커버 1ea 1ea 타 :악세서리 박스 라 :턱받침과 이마받이 1ea 1ea 마 :실리콘천 1ea 파 :청소용 브러쉬 1ea 바 :예비 전구 하 :사용 설명서 9ea 1ea 사 :콘택트렌즈 홀더 1ea 거 :전동테이블 1ea

아 :시험 볼 1ea



순번	품 명		단위	수량	มฉ
5	한글	레티노스코프 세트	- EA	20	설치장소
3	영문	Retinoscope set		20	충효관 317호

1. 리튬이온 충전방식 검영기 세트 (제조사 : Welchally /U.S.A)

가. 규격

Halogen HPX 방식의 선조광 (Streak)

Cross-Linear 편광필터

Li-ion 충전용 핸들

원터치 On/Off 스위치와 조도 조절 다이얼

### 나. 기타사항(그림)



2. 검영기 훈련용 안구모형 (제조사 : Heine / Germany)

가. 규격

굴절이상 : -7 ~ +10D(다이얼 방식)

동공사이즈 : 2,3,4,5,6,8mm 검안렌즈 트레이 : 2개 장입 가능

렌 즈 : F=32mm

다리각도 조절 기능



3. 판부렌즈 세트 (제조사 : Gulden Ophthalmics /U.S.A)

가. 규격

플러스, 마이너스 2-Bar로 구성

(+)0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0

(-)0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0

